




NIDEK HandyRef / HandyRef-K キャリングケース

取扱説明書



キャリングケースの外観




取り扱いについてのご注意

⚠ 注意

- キャリングケースの取り扱いについては、以下の注意事項を守ってください。
 - 振動や衝撃が加わらない、安定した傾斜のない場所に設置してください。
 - キャリングケースに収納したのみの状態で、運送業者に輸送を委託しないでください。
過度の振動、衝撃が加わった場合、装置故障の原因となります。
 - 落下させたり、過度の衝撃を加えないでください。
過度の振動、衝撃が加わった場合、装置故障の原因となります。
 - ロックの状態やショルダーストラップの取り付けが正しくできているか確認してから、持ち上げてください。
また、キャリングケースを立てたままの状態、ふたを開けないでください。
内容物が落下して、装置故障の原因となります。
 - キャリングケースには防水機能はありません。
雨や水の掛かる状態で運搬、保管しないでください。
- キーは予備を含め、大切に保管してください。
- 3m 用視力表は、視力表印刷面を中パッド側（下側）にして入れてください。
反対に置きますと、視標に傷が付く恐れがあります。


キャリングケースへの収納

1 ケースには下図のように収納します。



2 ケースに中パッド、3m 用視力表を入れます。

- 1) ケースに中パッドを入れます。
- 2) 3m 用視力表を付属のビニールクッションで包んで、視力表印刷面を中パッド側（下側）にして入れます。



3 ふたをしてロック 4 カ所を掛けます。

4 必要に応じて、キーで鍵を掛け、ショルダーストラップを取り付けます。



仕様


- 外形寸法 : 505 (W) × 265 (D) × 390 (H) mm
- 質量 : 5kg (本体、ステーションを除く)
- 付属品 : 3m 用視力表、ショルダーストラップ、キー (2 個)、取扱説明書

NIDEK


HandyRef / HandyRef-K

CARRYING CASE

OPERATOR'S MANUAL



Appearance of carrying case




Usage precautions

CAUTION

- For the handling of the carrying case, follow the instructions below:
 - Store the carrying case in a location that is level, stable surface free from vibration and bumping.
 - Do not use the carrying case alone when transporting the device by a shipping company.
Excessive vibration or impact to the device may cause malfunction.
 - Do not apply excessive force such as by dropping it.
Excessive vibration or impact to the device may cause malfunction.
 - Before holding up the carrying case, confirm that the latches and shoulder strap are securely fastened. Do not open the lid with the carrying case upright.
The contents may drop resulting in malfunction.
 - The carrying case is not waterproof.
Do not expose the carrying case to rain or water during transportation and storage.
- Keep the keys securely.

Storage in carrying case



1 Store the contents as shown below.



2 Put the bottom pad into the case.

3 Put the lid and fasten the four latches.

4 As necessary, lock the latches with the key and attach the shoulder strap.



Specifications

- Outer dimensions : 505 (W) × 265 (D) × 390 (H) mm
- Mass : 5 kg (excluding the main body and station)
- Accessories : Shoulder strap, key (2 units), Operator's Manual

NIDEK CO., LTD.

製造販売元 株式会社 ニデック
〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14
☎(0533) 67-6151(代)

NIDEK CO., LTD. : 34-14 Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi 443-0038, JAPAN
(Manufacturer) Telephone: +81-533-67-6611
URL: <https://www.nidek.com/>

NIDEK INCORPORATED
(United States Agent)

NIDEK S.A.
(EU Authorized Representative)

: 2040 Corporate Court, San Jose, CA 95131, U.S.A.
Telephone: +1-800-223-9044 (USA Only)
URL: <https://usa.nidek.com/>

: Eco parc, rue Benjamin Franklin, 94370 Sucy En Brie, FRANCE